



# SL10



- Manual wash of solvent-based paint
- Automatic vapour exhaustion from work area
- Pre-wash with Venturi pump feeding recirculating thinner
- Venturi pump feeding clean thinner
- Final rinse with nebulizer and clean thinner
- Color tests allowed
- 100% Stainless steel
- ATEX II 2G



- Lavaggio manuale con diluente
- Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
- Pompa venturi per prelavaggio usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
- Possibilità di effettuare le prove di colore
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

## Technical Data

### WEIGHT

Kg 42

### DIMENSION

mm 490x690x1490 h

### EXHAUST DUCT DIAMETER

mm 120

### OPERATION

Pneumatic

### AIR PRESSURE

min 6 - max 10 bar



- Manuelles Waschen mit Lösungsmittel
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle
- Vorwaschen mit Venturi-Pumpe unter Verwendung von schmutzigem Lösungsmittel
- Venturi-Pumpe zur Ansaugung des sauberen Lösungsmittels
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel
- Möglichkeit, Farbttests durchzuführen
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G



- Lavage manuel avec diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour puiser le diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Possibilité d'effectuer des essais de couleur
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G



- Lavado manual con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G



- Lavagem manual com diluente
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
- Pré-lavagem com bomba a venturi usando diluente sujo
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Possibilidade de efetuar as provas cor
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G